

**3M verwendet Cookies auf dieser Site.** Diese Site und von 3M ausgewählte Dienstleister platzieren Cookies, die Textdateien enthalten, auf Ihrem Computer, um Ihren Computer zu erkennen und:

- Ihre Erfahrung auf 3M-Websites zu personalisieren.
- an Ihre Interessen angepasste Werbung zu zeigen.
- anonyme statistische Informationen zu sammeln und so Funktionalität und Leistung der Site zu verbessern.

[Erkennen Sie die Vorteile dieser Cookies](#)

Sie können die Cookie-Einstellungen jederzeit durch Klicken auf Cookie-Voreinstellungen ändern.

Manche Opt-outs können aufgrund der Cookie-Einstellungen Ihres Browsers fehlschlagen. Wenn Sie Opt-out-Voreinstellungen mit diesem Tool einstellen möchten, müssen Sie in den Browser-Einstellungen Cookies anderer Anbieter zulassen.

Durch Klicken auf „Akzeptieren und Fortfahren“ können Sie bestätigen, dass Sie die Cookie-Einstellungen wie links beschrieben verstanden haben und akzeptieren.

[Akzeptieren und Fortfahren](#)

Suche:



[Produkte & Service](#) [Marken](#) [Innovation](#) [Das Unternehmen](#) [Bezugsquellen](#)

Deutschland [ ändern ]

## Arbeitsschutz

[Produkte](#) | [Branchen](#) | [Berufe](#) | [Einsatzbereiche](#) | [Service](#)

[Bezugsquellen](#)

[Deutschland](#) > [Produkte & Service](#) > [Sicherheit & Schutz](#) > [PSA-Sicherheitslösungen](#) > [3M Arbeitsschutz](#) > [Atemschutz](#) > [Partikelmasken](#) > [Allzweck Atemschutzmasken](#) > 3M™ Aura™ Atemschutzmaske 9322+

# 3M™ Aura™ Atemschutzmaske 9322+

3M ID GT500073157

• [Drucken](#)



9322+ Aura Atemschutzmaske FFP2 NR D mit Cool Flow Ausatemventil bis zum 10-fachen des Grenzwertes (hygienisch einzelverpackt)

### Nutzen

- Neueste 3M™ Filtertechnologie; Siegelpunkte auf der Maskenoberseite; Spezielle Gestaltung der Nasenregion; Innovative Kinnlasche; 3-teiliges Design mit integriertem Nasenbügel mit Polsterung und elastischer Befähigung; Einzelverpackung; Auch erhältlich mit 3M™ Cool Flow™ Ventil; In den Schutzstufen FFP 1 NR D bis FFP 3 NR D
- Innovative Technologie für kaum spürbaren Atemwiderstand; Lässt Atemwärme und -feuchtigkeit entweichen; Beim Ausatmen wird durch die Siegelpunkte der Luftfluss durch die Maskenoberseite minimiert; Passt sich optimal der Gesichtsform an; Leichtes Positionieren der Maske im Gesicht; Kein Verrutschen; Bleibt formstabil; Hygienisch & praktische Mitnahmemöglichkeit
- Hohe und zuverlässige Filterung von Partikeln bei geringerer Belastung des Maskenträgers; Reduziert das Beschlagen der Brille und erhöht den Tragekomfort durch geringe Belastung beim Ausatmen; Verbesserte Kompatibilität mit Brille/Augenschutz; Ideale Passform; Sicherheit durch ideale Passform und Dichtsitz; Maske passt sich Mundbewegung beim Sprechen an; Guter Sitz der Maske während der Einsatzzeit; Hoher Tragekomfort; Verhindert Verschmutzung der Maske vor ihrem Einsatz; Einfache Lagerung und Verteilung
- 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil

**Benötigen Sie Hilfe?**

**Haben Sie noch Fragen?** [Hilfe](#)  
[Kontaktieren Sie uns](#)

[Bezugsquellen](#)

**Übersicht**

**Videos**

Die Faltmaske 3M™ Aura™ Atemschutzmaske 9322+ ermöglicht ein nahezu unbeschwertes Atmen und trägt sich äußerst angenehm. Ihr Komfort-Plus verdankt sie insbesondere dem dreiteiligen Design mit dem neu entwickelten Filtervlies. Die Vorteile der Partikelmaske beginnen mit einer guten Sicht: Die Siegelpunkte auf der Maskenoberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen - insbesondere in Verbindung mit ihrem 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil. Dieses Ventil steigert den Tragekomfort, vor allem in heißer und feuchter Umgebung, da es Atemwärme und Feuchtigkeit hervorragend entweichen lässt. Für komfortables Atmen sorgt zudem die neue Filtertechnologie. Sie kombiniert die Vorteile der 3M™ Electret Filtertechnologie mit denen der neuen fortschrittlichen Technologie für kaum spürbaren Atemwiderstand bei sicherer Filterleistung. So liegt hier der durchschnittliche Einatemwiderstand mit 68 % deutlich niedriger als der maximal zulässige Wert der EN 149:2001+A1:2009. Zwei weitere Vorteile der Maske liegen in ihrem dreiteiligen Design: Einerseits führt es zu mehr Komfort und zu problemlosem Sprechen, andererseits lässt sich die Maske flach falten und ist somit zur praktischen Mitnahme geeignet. Ideal ist auch ihre spezielle Gestaltung der Nasenregion, denn sie passt sich optimal der Gesichtsform des Trägers an. Mit der Kinnlasche lässt sich die Maske leicht positionieren und ermöglicht damit eine gute Passform sowie einen sicheren Dichtsitz. Die 3M™ Aura™ Atemschutzmaske 9322+ ist hygienisch einzeln verpackt und hat die Schutzstufe FFP2 NR D.

Einsatzlimit ist der 10-fache Grenzwert für Partikel. Ihre Einsatzgebiete liegen im Baugewerbe, in der Landwirtschaft, in Steinbrüchen, in der Ton- und Keramikindustrie, bei der Eisen- und Stahlgießerei, in der Chemischen Industrie, bei der Metallbearbeitung und -verarbeitung, in der Pharmazeutischen Industrie sowie beim Bau. Zulassung gemäß Norm EN 149:2001+A1:2009.

## Empfohlene Anwendungen

- Schutz vor Feinstäuben und Nebeln

## Spezifikationen

<b>Ausatemventil</b>	mit Ausatemventil
<b>Bestandteile aus Naturkautschuk und Latex</b>	Nein
<b>Eigenschaften</b>	Geniales dreiteiliges Filter-Design , Spezielle Gestaltung der Nasenregion , Individuelle Verpackung , Siegelpunkte , Innovative Kinnlasche
<b>Normen und Zulassungen</b>	CE Zertifizierung
<b>Produktart</b>	Gefaltete Partikelmasken
<b>Schutzstufe</b>	FFP2

## Produkte

Augenschutz  
Atemschutz  
Gebläse- & Druckluft-Atemschutz  
Gehörschutz  
Kopf- & Gesichtsschutz  
Schutzbekleidung  
Schweißerschutz

## Branchen

Automobil  
Baugewerbe  
Lebensmittel  
Allgemeine Fertigung  
Gesundheitswesen  
Militärwesen  
Bergbau  
Öl- und Gassektor  
Chemie  
Arzneimittel  
Metall  
Logistik  
Land- und Forstwirtschaft  
Gastgewerbe  
Holz  
Ver- und Entsorgung

## Berufe

Dachdecker  
Elektriker  
Forstwirt  
Gärtner  
Gebäudereiniger  
Installateur  
Jäger  
Kosmetiker  
Laborant  
Landwirt  
Maler & Lackierer  
Maurer  
Mechaniker  
Metallbauer  
Schlosser / Schmied  
Schreiner / Tischler  
Schweißer  
Stuckateur

## Einsatzbereiche

Garten  
Heimwerken  
Kinder  
Musik  
Reisen  
Renovieren  
Schlafen  
**Service**  
Kontakt  
Häufig gestellte Fragen  
Schulungen & Weiterbildungen  
Termine  
News  
Videos  
Download-Center  
Weiterführende Links

## Mobile

Zur mobilen Ansicht wechseln

**3M:** [Presse](#) | [Jobs und Karriere](#) | [Partner & Lieferanten](#) | [Investor Relations](#) | [Erweiterte Suche](#) | [Sicherheitsdatenblätter](#) | [SVHC Suche](#) | [Kontakt 3M](#)

[Rechtliche Information und Impressum](#) | [Datenschutz](#) | [Cookie-Einstellungen](#)

© 3M 2015. Alle Rechte vorbehalten.

